

Mesa de instrumentos

Hoja de especificaciones para el artículo 7505707 | IT 1200/550/920 F

Datos técnicos



Carga útil:	100 kg
Peso:	23 kg
Ancho:	1200 mm
Profundidad:	550 mm
Altura:	920 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

La mesa de instrumentos móvil se utiliza para la preparación y el almacenamiento de instrumentos quirúrgicos durante una operación o un tratamiento en la mesa de tratamiento.

La mesa de instrumentos móvil sirve para la disposición clara y el almacenamiento cómodo de instrumentos quirúrgicos. La mesa de instrumentos Hupfer es un útil asistente en salas de operaciones, clínicas y consultorios médicos.

La construcción del marco soldado de tubo cuadrado de acero inoxidable es rígida y robusta. Dos tableros de mesa colgados de forma suelta con borde perfilado permiten una fácil extracción y sustitución para requisitos individuales. El borde perfilado doblado garantiza un agarre seguro de los instrumentos. El borde doblado profundo asegura una fácil limpieza y perfecta higiene. Cuatro ruedas giratorias permiten un movimiento suave y una maniobra precisa. Un revestimiento antistático previene la carga electrostática y protege eficazmente los dispositivos altamente sensibles de posibles descargas eléctricas.

- la construcción soldada garantiza rigidez torsional y robustez
- las mesas colgantes sueltas permiten un fácil intercambio para requisitos individuales
- el borde perfilado asegura un agarre seguro de los instrumentos y un flujo de tratamiento ininterrumpido

Fecha de consulta: 06.04.2025,
13:04:02

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Mesa de instrumentos

Hoja de especificaciones para el artículo 7505707 | IT 1200/550/920 F

HUPFER
we make work flow

- el borde doblado en profundidad permite una fácil limpieza y perfecta higiene
- las ruedas giratorias aseguran un movimiento suave y maniobras precisas
- los frenos totales garantizan un movimiento seguro y un bloqueo efectivo
- el revestimiento antistático previene la carga electrostática y protege equipos altamente sensibles

Fecha de consulta: 06.04.2025,
13:04:02

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer