

# Armoire à double accès

Fiche technique de l'article 7504604 | DRS 6StE 1150/900/1800

**HUPFER**  
we make work flow



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

## Caractéristiques techniques

<b>Puissance :</b>	50 W
<b>Tension de raccordement :</b>	AC 220-230 V
<b>Courant nominal :</b>	0.25 A
<b>Indice de protection :</b>	Klasse 1
<b>Fréquence :</b>	50-60 Hz
<b>Poids :</b>	169.685 kg
<b>Largeur :</b>	1150 mm
<b>Profondeur :</b>	900 mm
<b>Hauteur :</b>	1800 mm

Armoire à double accès servant de sas pour le stockage intermédiaire de produits entre la zone propre et la zone impropre ainsi que pour l'alimentation en produits stériles et l'élimination de matériel impropre sur les chariots de transport 6 StE Hupfer.

Armoire entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque solide et hygiénique. Corps fermé de tous les côtés avec deux portes battantes à double paroi sur le côté propre et sur le côté impropre. Portes avec joints circulaires ouvrables vers l'extérieur et pouvant être soulevées en plus côté entrée au moyen de charnières de levage spéciales. L'ouvrant gauche est équipé d'une tringle de chevauchement. Verrouillage mutuel des portes des deux côtés par une fermeture de porte actionnée de manière électromagnétique, rendant impossible une ouverture simultanée des portes côté propre et côté impropre. Les avertisseurs lumineux rouges au milieu au-dessus des portes indiquent des portes ouvertes du côté opposé, les poussoirs lumineux verts permettent l'ouverture des portes situées en dessous si les portes du côté opposé sont fermées. Coffret de commande rabattable à l'intérieur pour la réception de la commande électrique et de la touche d'arrêt d'urgence pour déverrouiller les portes en cas d'urgence. En cas de coupure de courant, les portes se déverrouillent automatiquement. La dépression ou la surpression créée à l'intérieur de l'armoire lors de l'ouverture ou la fermeture est compensée par un évent dans le toit. Intérieur avec un longeron d'accrochage servant de butée sur le côté propre permettant l'entrée et la sortie d'un chariot de transport 6 StE Hupfer uniquement sur le côté impropre. Deux tubes de guidage horizontaux sur la longueur servent de guides de centrage au niveau de la bordure pare-chocs du chariot de transport. Les cotes de l'ouverture dans la paroi ou de la niche nécessaires pour le montage d'une armoire à double accès sont indiquées dans les conditions d'installation Hupfer.

Date de consultation : 22.12.2024, 17:54:16 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*