

# Тележка для транспортировки стерильных материалов

**HUPFER**  
we make work flow



## Технические характеристики

<b>Вместимость:</b>	9 × StE
<b>Полезная нагрузка:</b>	170 kg
<b>Масса:</b>	109.062 кг
<b>Ширина:</b>	1285 мм
<b>Глубина:</b>	751 мм
<b>Высота:</b>	1472 мм

*Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.*

Транспортировочная тележка для транспортировки и хранения стерильных материалов в стандартизованных контейнерах или корзинах. Колесо из нержавеющей стали 160 мм в стандартной комплектации.

Стандартные версии комплектуются шасси устойчивой, самонесущей конструкции из нержавеющей стали. Полностью закрытый одностеночный корпус. Тележка загружается с продольной стороны через двустворчатые распашные двери, раскрывающиеся на 270°. Двери держатся на устойчивых стальных петлях, установленных на вертикальных штангах, и снабжены фиксатором. Механизм блокировки дверей, состоящий из пломбируемой транспортной защелки, установленной в верхней части двери, и ограничителей, фиксирующих нижний край двери, обеспечивает надежную фиксацию дверей во время транспортировки. Изделия, перевозимые в тележке, надежно защищены от попадания пыли благодаря защитной планке, установленной на левой створке, профильной поверхности тележки и гигиеническим манжетным уплотнениям, имеющим удобную для мойки форму. Во время загрузки не нужно придерживать дверь рукой, ногой или каким-либо предметом: ограничитель надежно удерживает дверь в открытом состоянии. Задняя стенка имеет три наката, которые служат для усиления конструкции и поглощения звука. Внутри корпуса, вдоль углов проходят вертикальные шлицевые шины, на которые посредством планок для подвешивания можно установить стандартные стеллажные полки: сплошные или решетчатые полки, решетчатые полки с выдвигающимся на 1/3 механизмом. Высота полок может регулироваться произвольно в пределах высоты внутренней камеры. Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. Тележка имеет

Дата обращения: 22.12.2024,  
22:40:45

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer*

## Тележка для транспортировки стерильных материалов

**HUPFER**  
we make work flow

устойчивую к деформации конструкцию, которая позволяет использовать тележку за пределами помещений и в автоматических грузовых системах. По периметру тележки установлен амортизирующий фартук, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства; фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса (возможны разные исполнения), крепление — пластина на болтах.

Дата обращения: 22.12.2024,  
22:40:45

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer*